

ixPress2 El push-fit profesional





Nueva gama en PPSU



Tarifa Abril 2022

¡Lo conseguimos!

Le presentamos el nuevo accesorio **ixPress2**, la segunda generación del accesorio **ixPress**, diseñado y fabricado íntegramente en España por Industrial Blansol y ahora con:

- Prestaciones mejoradas
- · Diseño a prueba de error humano
- · El mejor precio del mercado

El nuevo **ixPress2** le permitirá realizar sus instalaciones de forma rápida y segura, olvidando las engorrosas herramientas de montaje y a un precio increíble. El nuevo diseño evita los errores humanos al impedir que se pueda introducir la tubería si antes ésta no ha sido calibrada adecuadamente, evitando un problema habitual en los accesorios press-fittings.

¿Así de simple?

¿Me puedo fiar de un sistema de montaje tan sencillo, que no precisa ni herramientas ni engorrosas explicaciones?

¡Por supuesto!

Detrás de esta aparente sencillez, hay todo un trabajo de investigación realizado por Industrial Blansol, aprovechando sus más de 30 años de experiencia en el diseño de accesorios para tuberías plásticas.


El nuevo sistema **ixPress2** es una evolución mejorada respecto de la anterior generación, diseñada y fabricada íntegramente en España.

¿Cómo se monta?









Diseñado y fabricado en España



25 años de garantía

INDUSTRIAL BLANSOL, S.A. mediante póliza de responsabilidad civil de producto garantiza hasta un máximo de 1,5 millones de euros (1.500.000 €) y por un plazo de 25 años los eventuales daños ocasionados por el empleo de los SISTEMAS BARBI en cualquier país del mundo excepto U.S.A. y Canadá imputables a:

- · Defectos en la concepción y diseño del producto.
- · Defectos en la fabricación del producto.

La presente GARANTÍA NO SERÁ VALIDA en los siguientes casos:

- · Incumplimiento de las advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
- · Utilización de tuberías no fabricadas por nuestra empresa.

Instrucciones de montaje

- 1. Cortar el tubo con una tijera adecuada, asegurándose de que el corte sea limpio.
- 2. Verificar que el extremo del tubo esté libre de rebabas.
- 3. Para el ixPress1calibrar usando el calibrador de plástico.
- 4. Para el ixPress2 calibrar utilizando siempre el calibrador Kalistar.
- 5. Utilizar exclusivamente tuberías Barbi.









Tuberías Multicapa en rollo - Multilayer Pipes - Tubes Multicouche

Medida	Material	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 2,0 (100)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	1620100	Palet 24 rollos	3,48
16 X 2,0 (200)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	1620200	Palet 14 rollos	3,48
20 X 2,0 (100)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2020100	Palet 18 rollos	4,69
25 X 2,5 (100)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2525100	Palet 12 rollos	8,66
16 X 2,0 (25)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620025	Palet 52 rollos	3,37
16 X 2,0 (100)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620100	Palet 24 rollos	3,05
16 X 2,0 (200)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620200	Palet 14 rollos	3,05
20 X 2,0 (25)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2020025	Palet 44 rollos	4,53
20 X 2,0 (100)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2020100	Palet 18 rollos	4,10
25 X 2,5 (25)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2525025	Palet 32 rollos	8,56
25 X 2,5 (100)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2525100	Palet 12 rollos	7,80



Tubería Multicapa en Barra - Multilayer Pipes in Bars - Tubes Multicouche en Barre

Medida	Material	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 x 2,0 (5)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	1620005	Fajo 40 barras	3,71
20 x 2,0 (5)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2020005	Fajo 30 barras	4,91
25 x 2,5 (5)	PEX/AL/PEX	MULP	TB	2525005	Fajo 20 barras	9,13
16 x 2,0 (5)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	1620005	Fajo 40 barras	3,36
20 x 2,0 (5)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2020005	Fajo 30 barras	4,53
25 x 2,5 (5)	PERT/AL/PERT	MULP	PT	2525005	Fajo 20 barras	8,56



Racor Macho - Male Adapter - Raccord Mâle Fixe

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 3/8	IXPR	Al	KRC1638	40	6,36
16 X 1/2	IXPR	AB	KRC1612	40	6,44
20 X 1/2	IXPR	AB	KRC2012	40	7,93
20 X 3/4	IXPR	AB	KRC2034	40	9,22
25 X 3/4	IXPR	AB	KRC2534	30	11,21
32 X 1	IXPR	AB	KRC321	20	16,98



Racor Hembra - Female Adapter - Raccord Femelle Fixe

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 3/8	IXPR	Al	KRH1638	40	7,51
16 X 1/2	IXPR	AB	KRH1612	40	7,51
20 X 1/2	IXPR	AB	KRH2012	40	8,77
25 X 3/4	IXPR	AB	KRH2534	30	13,23
32 X 1	IXPR	AB	KRH321	20	25,41



Adaptador Cobre a Compresión

Compresion Copper Adapter - Adaptateur á Cuivre á Compresssion

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 - Cu 12	IXPR	AB	KACC162	50	7,80
16 - Cu 15	IXPR	AB	KACC165	50	7,80



Adaptador Eurocono - Eurokonus Adapter - Adaptateur Eurokonus

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 3/4	IXPR	AB	KAE1634	40	13,65
20 X 3/4	IXPR	AB	KAE2034	25	14,04
	16 X 3/4	16 X 3/4 IXPR	16 X 3/4 IXPR AB	16 X 3/4 IXPR AB KAE1634	16 X 3/4 IXPR AB KAE1634 40





Manguito PPSU - PPSU Equal Union - Manchon de Liaison Egal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	IXPR	PL	KMU16	40	3,42
20	IXPR	PL	KMU20	40	4,44
25	IXPR	PL	KMU25	25	6,41
32	IXPR	PL	KMU32	15	9,60



Manguito Reducido PPSU - PPSU Reducing Union - Manchon de Liaison Inégal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20-16	IXPR	PL	KMR2016	40	3,99
25-20	IXPR	PL	KMR2520	25	5,51
32-25	IXPR	PL	KMR3225	15	8,15



Manguito - Equal Union - Manchon de Liaison Egal

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
25	IXPR	AB	KMU25	25	14,77
20-16	IXPR	AB	KMR2016	40	7,99
25-16	IXPR	AB	KMR2516	30	11,07
25-20	IXPR	AB	KMR2520	20	11,91



Codo PPSU - PPSU Elbow - Coude en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	IXPR	PL	KC16	40	3,55
20	IXPR	PL	KC20	40	4,70
25	IXPR	PL	KC25	25	6,86
32	IXPR	PL	KC32	15	10,87



Codo - Elbow - Coude

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20	IXPR	AB	KC20	40	9,92
25	IXPR	AB	KC25	25	15,94



Codo Terminal - Female Elbow - Coude Femelle

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	AB	KTC1612	40	7,93
20 X 1/2	IXPR	AB	KTC2012	40	9,14
20 X 3/4	IXPR	AB	KTC2034	35	13,71
25 X 3/4	IXPR	AB	KTC2534	25	14,42
32 X 1	IXPR	AB	KTC321	15	24,54

















Codo Base Fijación Corto

Elbow with Fixing Base (Short) - Coude avec Base de Fixation (Court)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	AB	KCBF162	30	12,68
20 X 1/2	IXPR	AB	KCBF202	30	13,10
20 X 3/4	IXPR	Al	KCBF204	25	17,51

Codo Base Fijación Largo

Elbow with Fixing Base (Long) - Coude avec Base de Fixation (Long)

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	Al	KCFC162	20	13,87

Tes Iguales PPSU - PPSU Equal Tees - Té Egal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16	IXPR	PL	KT16	30	5,03
20	IXPR	PL	KT20	25	6,71
25	IXPR	PL	KT25	15	10,18
32	IXPR	PL	KT32	30	15,71

Tes Reducidas PPSU - PPSU Reducing Tees - Té Inégal en PPSU

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20-16-16	IXPR	PL	KT20166	30	5,79
20-16-20	IXPR	PL	KT20160	30	6,25
20-20-16	IXPR	PL	KT20206	30	6,22
25-16-25	IXPR	PL	KT25165	15	8,87
25-20-20	IXPR	PL	KT25200	15	8,38
25-20-25	IXPR	PL	KT25205	15	9,30
25-25-20	IXPR	PL	KT25250	15	9,28

Tes Iguales y Reducidas - Equal and Reducing Tees - Té Egal et Inégal

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20	IXPR	AB	KT20	25	15,22
25	IXPR	AB	KT25	15	24,44
20-16-16	IXPR	AB	KT20166	30	13,05
20-16-20	IXPR	AB	KT20160	30	14,45
20-20-16	IXPR	AB	KT20206	30	14,83
25-16-25	IXPR	AB	KT25165	15	20,79
25-20-20	IXPR	AB	KT25200	15	20,79
25-20-25	IXPR	AB	KT25205	15	23,83

Te Salida Hembra - Tee Female - Té Sortie Femelle

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16 X 1/2	IXPR	AB	KSH1612	30	13,05
20 X 1/2	IXPR	AB	KSH2012	25	15,94
20 X 3/4	IXPR	AB	KSH2034	30	18,50





Llave de Corte de Soleta - Shut-Off Valve - Vanne d'Arrêt

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
20 x 2,0	IXPR	AB	CUVS020	20	36,03
25 x 2,5	IXPR	AB	CUVS025	20	55,14



Mandos para las Llaves de Corte

Descripción	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
Mando Pomo Llaves Rectas	PRET	AL	MPOMVAE	20	12,79
Mando Reg. Oculta Llaves Rectas	PRET	AL	MFSOM	20	10,14



Alargador para Montura de Llave de Corte de Pomo

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
10 mm.	PRET	AL	KALAR 10	25	5,09
25 mm.	PRET	AL	KALAR 25	25	12,89



Colectores BARBI (Estampados y Con Asiento Plano para Racor Móvil BARBI)

Colector - Manifold - Collecteur

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
3/4" - 2	PRET	AL	COL 234	30	16,56
3/4" - 3	PRET	AL	COL 334	20	22,65
3/4" - 4	PRET	AL	COL 434	15	30,33
1" - 2	PRET	AL	COL 21	20	23,99
1" - 3	PRET	AL	COL 31	15	30,98
1" - 4	PRET	AL	COL 41	25	40,40



Calibrador Plástico ixPress 1 - Calibrator - Calibrateur

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16-20-25 (Marfil)	IXPR	HT	CAL1625	10	10,43



Calibrador Kalistar ixPress 2 (interior+exterior) - Kalistar Calibrator - Calibrateur Kalistar

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
16-20x2,0-25	IXPR	HT	K162025	1	152,05



Placa de fijación - Fixing plate - Gabarit d'alignement pour sortie de cloison et coude avec patéres de fixation

Medida	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad Venta	Euros
-	PRET	AC	PLACFIJ	75	5,91



Muelle Curvatubo - Bending Pipe Spring - Ressort

Medidas	Familia	Subfamilia	Artículo	Unidad de Venta	Euros
16 x 2,00	PRET	AC	MUE 1600	1	56,99
20 x 2,00	PRET	AC	URVAT 20	1	58,11
25 x 2,50	PRET	AC	URVAT 25	1	93,15





Polígono Industrial Ambrosero 39791 Bárcena de Cicero Cantabria (España)

Tel. 34-942-205 200 Fax 34-942-205 201

e-mail: general@barbi.es www.blansol.es

